



旬な業界情報をいち早くお届け！

ANZENグリーンだより

Vol.17-2

すれ違い用前照灯検査の審査事務規定の改訂が行われました

2015年9月1日より、1998年9月1日以降の製作車
(二輪、大型特殊自動車を除く)の前照灯を検査する際には
原則、「すれ違い用前照灯での検査」に移行になります。

■検査方法を変更する背景


1998年9月1日以降の製作車が保有台数の約9割に達していることに加え、自動車検査独立法人、軽自動車検査協会ともにすれ違い用前照灯での検査体制を整えていることから、民間車検を行う指定工場においても**原則、「すれ違い用前照灯」での検査に移行**することになりました。

【原則がつく理由】

すれ違い灯で測定できない特殊な車両に限り、走行灯での検査が認められます


- ✓適切に光度を測定できない特殊な車両
- ✓明確なカットオフラインおよびエルボ一点を有しておらず、かつ、すれ違い用前照灯試験機での判定が困難な場合
- ✓前照灯試験機にスクリーンが付属していない場合(ただし、壁等に直接照射してすれ違い用前照灯の配光を検査することもできる)

●1998年9月1日以降の製作車 → すれ違い用前照灯 による検査



走行用前照灯テスターしか持っていない工場はどうしたらいいの？

●1998年8月31日以前の製作車 → 走行用前照灯 による検査



審査事務規定に従い、検査を行うことは可能ですが、照射方向がずれてしまったり手間や時間を要するため正確な測定が難しくなります。最新のテスターでより正確な検査を行いましょう！



整備工場における検査の流れ

1998年9月1日以降に製作された自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車を除く。)か

YES

前照灯試験機はすれ違い用前照灯試験機か

YES

すれ違い用前照灯を検査し、基準に適合するか

YES

終了(合格)

NO

走行用前照灯試験機のスクリーンを用いてすれ違い用前照灯の検査が可能か(壁等に直接照射して測定も可)

YES

整備による調整

NO

走行用前照灯を検査し、基準に適合するか

YES

終了(合格)

NO

整備による調整

ANZENおすすめラインナップ

すれ違い灯での測定を前提として作られたヘッドランプは、走行灯で測るとすれ違い灯が合格枠からずれたり、走行灯での測定自体が困難なため、すれ違い灯測定に対応したテスターが必要です。進化するヘッドランプにも対応するANZENオススのヘッドライトテスターでお客様の測定・調整作業をサポートいたします。

スクリーン



デモ
できます!

多様化するランプも
正確に測定

配光パターンを目視で確認しながら、正対用スクリーンでスムーズに調整。

ランプ正対▶手動式
車検システム▶接続不可

すれ違い ビーム	Zビーム等の 配光パターン
HID、LED等の 新光源	フォグランプ

HL-211S



デモ
できます!

業界初のすれ違い測定器

現在、走行灯測定専用のヘッドライトテスターをご使用のお客様に併用機としてオススメ。

ランプ正対▶手動式
車検システム▶接続不可

すれ違い ビーム	Zビーム等の 配光パターン
HID、LED等の 新光源	フォグランプ

HL-211SL

画像処理



瞬時に測定が完了

ランプ正対をするだけで測定が完了するため、作業効率の向上を実現。検査台数の多い工場に最適です。

ランプ正対▶全自動式
車検システム▶接続可

すれ違い ビーム	Zビーム等の 配光パターン
HID、LED等の 新光源	フォグランプ

HLI-2011



デモ
できます!

進化する車検に対応

測定結果を色分け表示し、合否判定が一目瞭然！フォグランプ測定結果もまとめて見られます。

ランプ正対▶手動式
車検システム▶接続可

すれ違い ビーム	Zビーム等の 配光パターン
HID、LED等の 新光源	フォグランプ

HLI-211

カラー画像処理

NEW



最新技術 RGBカラー方式採用

色味をRGB値から判断することでより人の目に近い解析が可能。(特許出願中)ランプの色味を簡易判断できる色度表示機能付き。お客様への説明にもご使用いただけます。

ランプ正対▶全自動式
車検システム▶接続可

すれ違い ビーム	Zビーム等の 配光パターン
HID、LED等の 新光源	フォグランプ

HLI-2015



ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店 TEL(011)511-6241(代)	釧路営業所 TEL(0154)24-0161(代)
仙台支店 TEL(022)236-1211(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
盛岡営業所 TEL(019)637-8711(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
関東支店 TEL(048)447-6881(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
水戸営業所 TEL(029)241-0932(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
新潟営業所 TEL(025)274-7131(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
東京支店 TEL(03)5441-3413(代)	岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)
千葉営業所 TEL(043)302-5771(代)	高松営業所 TEL(087)843-6531(代)
名古屋支店 TEL(052)871-1811(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
金沢営業所 TEL(076)248-0499(代)	
大阪支店 TEL(06)6472-0361(代)	
広島営業所 TEL(082)832-3630(代)	
福岡支店 TEL(092)623-4646(代)	
南九州営業所 TEL(096)370-7011(代)	
(株)松本安全 TEL(0263)45-2181(代)	