

静音型低床エア式

大型車用

ガレージジャッキ

SILENT TYPE
GARAGE JACK

MODEL

AJ-EXL-S

シリーズ

静音

余裕の能力と超低床で
幅広い車種に対応します

ポンプ作動音を大幅にカット！

静音型低床エア式
ガレージジャッキ (AJ-1500EXL-S)

70dB

(負荷)

低床エア式
ガレージジャッキ (AJ-1500EXL) 従来機

81dB

(負荷)

※ガレージジャッキ本体後方1m・高さ1mにて音量測定 ※数値は環境・測定条件により変動します

最低位
140mm

垂直上昇

10t

最低位
145mm

垂直上昇

15t

受け皿収納フレームケース
が標準装備されました。

垂直上昇



受け皿が垂直に上昇するので車両を
安全にスピーディーにジャッキアップ
することができます。

超低床

使いやすい！



最低位

140mm

(AJ-1000EXL-S)

145mm

(AJ-1500EXL-S)

型 式	フレーム高さ	最低位
AJ-1000EXL-S	170mm	140mm
AJ-1500EXL-S	175mm	145mm

2シリンダー方式によりフレーム
高さを低くし低床化を実現！
幅広い車種のジャッキアップに
最適です。

静音型 低床エア式ガレージジャッキ

■省エネ設計・環境改善

上昇時のエア消費量を約7%、無負荷時の瞬間流量を約20%カット。省エネ・省コストにも貢献！

■信頼の品質


部品の製造から組み立てまで一貫した生産体制のもと製造。丈夫で長持ち、高品質。

■抜群の操作性

ジャッキ全体をコンパクトにまとめ、車輪位置を最も操作性の良い位置に取り付けたことで移動や車両への位置決めがスムーズにできます。ハンドルの角度調整レバーにより、ハンドル位置を3段階に固定できます。




■オプション

品 名	エアサスペンション対応スペーサー	かさ上げ受け皿(4つツメ)	かさ上げ受け皿用スペーサー	延長ハンドル
商品コード	05191523	05191521・05191524	05191522	05191514
商 品	 昇降時、アームが車両下部部品(エアサスペンション等)へ干渉するのを防ぎます。	 昇降時、アームが車両下部部品(スタビライザー等)へ干渉するのを防ぎます。	 タイヤの磨耗等で車高が変化し、かさ上げ受け皿を使用してもアームが干渉する場合に差込みます。	 +600mm延長可能で、車両奥にあるジャッキポイントでも余裕の作業を実現します。

■仕 様

図番	型 式	AJ-1000EXL-S	AJ-1500EXL-S
	能 力 (t)	10	15
A	受け皿最低高さ (mm)	140	145
B	揚 程 (mm)	460	475
C	受け皿最高高さ (mm)	600	620
D	フレーム高さ (mm)	170	175
E	全 幅 (mm)	616	682
F	全 長 (mm)	1,433	1,530
G	全 高 (mm)	1,445	1,450
H	フレーム間外幅 (mm)	366	432
	安 全 装 置	ジャッキ保護安全弁付	
	使用エア圧 (MPa)	0.78~0.97	
	上昇時間(無負荷0.98MPa時) (s)	37	54
	本 体 重 量 (kg)	260	325

■ 外観図



1. 上昇時間は参考値で保証値ではありません。上昇時間はコンプレッサー能力および作業空気圧により異なります。
2. このカタログのジャッキは洗車仕様ではありません。
3. 車を上昇させた際、必ずリジッドラック(馬ジャッキ)をご使用ください。
4. ロングハンドル仕様もあります。

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意** の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間：月～金(AM9:00～PM5:00)

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
高松営業所	TEL(087)843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

AJ-1000EXL-S	CD:05192017
AJ-1000EXL(LH)	CD:05191518
AJ-1500EXL-S	CD:05191520
AJ-1500EXL(LH)	CD:05191515

CAT1.1'1906_010418_3043

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。