




モバイルコラムリフト

MOBILE COLUMN LIFT

MODEL MC086

トラック・バス対応
 能力 8.6t/コラム 揚程 1,700mm
 2・4・6・8・10コラムまで接続可能

クイック・下回り整備に最適!



フラットなストールがあればどこでも使用可能!

- 車両下部塗装、溶接、重整備など幅広い整備が実施可能!
- 車両セットアップはタイヤの下にフォークを差し込むだけ。フォーク幅はタイヤに合わせて調整可能です
- 設置・ピット工事が不要! 導入費用を抑え、優れたコストパフォーマンスを実現
- 各コラムは無線通信で同期され、バッテリー駆動のため配線が不要。作業スペースを広く確保します

安心・充実の安全機能

高さ調整機能

- 各コラムの上昇・下降スピードを自動調整し、コラム間の水平を保ちます
- 最高高さを設定することで、指定高さ以上の上昇を制限できます
- コラム間の高さに50mm以上左右差が生じた場合は自動停止します

メカニカルロック機構

- 自然降下発生時、リフト本体を機械的な安全ロックにより停止させます

下降時一旦停止機能

- 床から500mmの高さまで下降すると、安全確認のため一旦停止します







わかりやすい操作モニターで簡単リフトアップ

- 対話式タッチパネルで各種設定を行い、上昇・下降はボタンでカンタン操作
- 操作コラムを任意で設定可能。誤作動によるトラブルを防止します



■ オプション


品名	リフティングビーム	リジッドラック(ロータイプ)	リジッドラック(ハイタイプ)	フォークリフトサポート
型式	—	RDS-2000L-3S	RDS-2000L-3L	—
商品コード	05123000	05239981	05239980	810010017
商品	 <p>リフティングビームを使用することでフレームでのリフトアップが可能 ※車両によってはリフトアップできない場合がございます</p>	 <p>600~850</p> <p>フレームで車体を受け、フリーホイールでの作業が可能になります ※2個1セットです ※受注生産品のため、写真は実物と異なる場合がございます</p>	 <p>800~1,050</p>	 <p>コラムをフォークリフトで移動させる際に使用するアタッチメントです ※2個1セットです</p>

■ 仕様

型式	MC086
適用車種	トラック・バス
揚程 (mm)	1,700
適用タイヤ径 (mm)	Min600~Max1,350 (5段階調整)
フォーク部最低地上高 (mm)	FL+140
洗車対応	不可*1
上昇/下降時間 (s)	90/90*2
耐荷重 (t)	8.6
コラム接続数	2・4・6・8・10
連続動作可能数	10往復*3
リフト間通信方法	無線*4
モーター (V/kW)	DC24/3
バッテリー電圧 (V/Ah)	DC24 (12×2) /80
充電用電源 (V/A)	100/約3.5
充電時間 (h)	約8*5
作動油	総油量 (L)
	12 (オイル規格: VG 32) *6
駆動方式	電動油圧式 (バッテリー駆動)
油圧ユニット	内蔵式
標準付属品	充電用電源ケーブル1本、無線通信アンテナ1本 コラム間通信ケーブル1本、取り扱い説明書
本体寸法 (mm)	W1,150×L1,445×H3,970
本体重量 (kg)	750/1コラム

- *1 防滴仕様もございますので、詳細は最寄りの支店・営業所にお問い合わせください
 *2 能力に対し85%の負荷(約7.3t)時における昇降時間です
 *3 バッテリーが満充電時、能力に対し85%の負荷時による動作条件になります
 *4 通信方法は有線接続に切り替えることも可能です
 *5 バッテリーを使い切ってから満充電までの目安になります
 *6 作動油は別途購入する必要があります

■ 外観図



■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている **⚠危険 ⚠警告 ⚠注意**の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの支店または営業所までお問い合わせください。

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記までお気軽にどうぞ。受付時間: 月~金 (AM9:00~PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
 安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
 ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241(代)
釧路営業所	TEL(0154)24-0161(代)	
仙台支店	仙台市宮城野区白の出町2-2-8	TEL(022)236-1211(代)
盛岡営業所	TEL(019)637-8711(代)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
関東支店	戸田市水川町2-8-31	TEL(048)447-6881(代)
水戸営業所	TEL(029)241-0932(代)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
新潟営業所	TEL(025)274-7131(代)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413(代)
千葉営業所	TEL(043)284-2600(代)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811(代)
金沢営業所	TEL(076)248-0499(代)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL(06)6472-0361(代)
岡山営業所	TEL(086)434-0259(代)	広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
高松営業所	TEL(087)843-6531(代)	
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646(代)
南九州営業所	TEL(096)370-7011(代)	沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL(0263)45-2181(代)

MC086(1コラム)	CD:05122200
MC086(2コラム)	CD:05122202
MC086(4コラム)	CD:05122204
MC086(6コラム)	CD:05122206
MC086(8コラム)	CD:05122208
MC086(10コラム)	CD:05122210

CAT1.3*2003_010418_3160

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。